

ΑQUAMAX ΒΑΣΙΚΑ

Σειρά 500

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΒΑΦΕΣ ΔΙΠΛΗΣ

Το χρώμα AquaMax είναι ένα υδατοδιαλυτό χρώμα για πολλαπλές χρήσεις με περλέ, αλουμίνιες και παστέλ αποχρώσεις. Αυτό το προϊόν έχει υψηλή καλυπτικότητα, ποιότητα και παραγωγικότητα καθώς και στις μερικές επιδιορθώσεις χωρίς καθόλου πρόσθετα ή βοηθητικά. Επαναβάψετε όλα τα βερνίκια της σειράς MaxMeyer για καλύτερα αποτελέσματα και διάρκεια. Το χρώμα AquaMax δεν είναι εύλεκτο και μειώνει σημαντικά τις εκπομπές διαλυτών στην ατμόσφαιρα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

AquaMax HS Filler -Top Filler HS 5:1 - MS Filler 4:1, Blitzsealer New -Tintfiller - HP Multigrey Filler - Clearsealer 540 νέο αστάρι πολυουρεθάνης 2K - Filler της σειράς MaxMeyer.

Παλαιότερες βαφές που έχουν τριφτεί με (P360 - 400 ή scotch brite fine)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Δείτε τις τεχνικές οδηγίες του υποστρώματος πριν το χρησιμοποιήσετε. Το τελικό τρίψιμο με P320 - 400 γυαλόχαρτο (χαρτί ή μηχανήμα) συνίσταται πριν την εφαρμογή του χρώματος. Σε τμηματικές βαφές τρίψτε ολοκληρωτικά το αστάρι με P500 - 600 για καλύτερη κάλυψη των γρατζουνιών. Καθαρίστε με υγρό καθαρισμού 3500 ή Preacleaner. Καθαρίστε με κηρόπανο πριν το χρώμα.




| | ΒΑΡΟΣ |
|----------------|--------------|
| ΒΑΣΙΚΟ AQUAMAX | 1000 |
| ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ | 300 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ | Απεριόριστος |

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

Πόσιμο νερό της βρύσης





ΕΦΑΡΜΟΓΗ

| Πιστόλι | <u>Συμβατό</u> | <u>HVLP</u> | <u>LVLP</u> ή αποδοτικότητα μεταφοράς |
|--|-----------------------|---|---|
| Μπεκ πιστολιού πίεση πιστολιού Αριθμός χεριών Προτεινόμενο πάχος φιλμ | mm 1.2-1.4 2-3 bar | mm 1.2-1.3 0,3-0,7 2-3 15-20 μικρά | mm 1.2-1.3 2-3 bar |



Σημαντικό:

Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόστε τελικό σταυρωτό χέρι για να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Καθαρίστε το πιστόλι με νερό βρύσης ή καθαριστικό πιστολιού πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ψεκασμού που περιέχει υπολείμματα διαλύτη μετά την χρήση καθαρίστε τον εξοπλισμό ψεκασμού με νερό βρύσης ή καθαριστικό πιστολιού.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

| | |
|--|-------------|
| ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (20°C, λιγότερο από 50% υγρασία) | |
| Αναμονή μεταξύ χεριών εφαρμογής | 10-15 λεπτά |
| Διάλειμμα μεταξύ χεριών εφαρμογής | 1-2 λεπτά |
| Αναμονή πριν την εφαρμογή του βερνικιού | |
| Ξήρανση στον αέρα | 20-30 λεπτά |
| Ξήρανση στο φούρνο (60°C) | 5-10 λεπτά |
| Ξήρανση με υπέρυθρες λάμπες | |
| μεσαίας συχνότητας | 3 λεπτά |
| χαμηλής συχνότητας | 2 λεπτά |



Σημαντικό:

Στεγνώστε το Aquamax μέχρι το φιλμ να γίνει ματ πριν από τη χρήση της λάμπας.

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Maxiclear HS - Extralack MS - Maxilack - Premium HS Clear - HP Clear



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

| | |
|---------------|---|
| Συσκευασία | 0,5 - 1 λίτρο |
| Αποθήκευση | σε δροσερό και ξηρό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας 5°C - 35°C |
| καλυπτικότητα | 12,5-20 mq/l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 10 micron |



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.