


# MAXICLEAR HS NEW

# 1.360.0200

## ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 2Κ - 2:1

Το **Maxiclear HS New** είναι ακρυλικό βερνίκι δύο συστατικών υψηλών στερεών, άριστης εφαρμογής, γρήγορης ξήρανσης, μεγάλης διάρκειας και αντοχής, γυαλιστερό και φωτεινό.

Χρησιμοποιείται για όλες τις βαφές διπλής τόσο για μικρές επιδιορθώσεις όσο και για ολικές βαφές.



## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MAXICAR HS, AQUAMAX BASECOAT.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αναμένουμε μετά την εφαρμογή του Maxicar HS 20-30 λεπτά.

Σκουπίζουμε την επιφάνεια με κερόπανο και εφαρμόζουμε το βερνίκι.



	ΟΓΚΟΣ
MAXICLEAR HS NEW	1000
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	500
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	0-100
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C	16-18"
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ	120 λεπτά



## ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ


ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	8000 Γρήγορος	τμηματικές κάτω από 25°
	6000 Κανονικός	τμηματικές βαφές και επιδιορθώσεις πάνω από 25°C
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	4000 Αργός	τμηματικές και ολικές βαφές πάνω από 25°C
	9000 Πολύ γρήγορος	κάτω από 18°C
	4045 Καλοκαιρινός	τμηματικές και επιδιορθώσεις κάτω από 35°C
	4305 Πολύ γρήγορος	επιδιορθώσεις σε οποιαδήποτε θερμοκρασία
	4310 Γρήγορο/Κανονικό	τμηματικές και ολικές βαφές κάτω από 25°C
	4320 Κανονικό/Αργό	τμηματικές και ολικές βαφές πάνω από 25°C
	4330 Αργό/Πολύ Αργό	τμηματικές και ολικές βαφές πάνω από 35°C
	5405	για σβήσιμο

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Ελαστικοποιητής	AD 1208	10-30%
Additivo antiscivante	AD 2341	από 0,5 έως 2%
Additivo texturizzante	T400-T401	από 30 έως 50%
Ματαριστικό	MAT3	100% (gloss 50)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

414  
411  
420  
406



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πιστόλι	<u>Συμβατό</u>	<u>LVL</u> P ή αποδοτικότητα μεταφοράς
Μπεκ άνω δοχείο	mm 1.3-1.4	mm 1.2-1.3
Πίεση πιστολιού (bar)	3-3.5	0.3-0.7
Χέρια εφαρμογής		2
Συνιστόμενο πάχος φιλμ		50 micron

### Σημαντικό:

Για καλύτερη εφαρμογή χρησιμοποιείτε τη μέγιστη πίεση στο πρώτο χέρι, μειώνοντας τη χορήγηση του προϊόντος. Στο δεύτερο χέρι εργαστείτε στις κανονικές συνθήκες.



## ΣΤΕΓΝΩΜΑ

### ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Διάλειμμα μεταξύ χειρών εφαρμογής 10 λεπτά  
ελεύθερο σκόνης 10 λεπτά

ολική ξήρανση την επόμενη ημέρα

### ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

30-40 λεπτά στους 50-60°C

Αναμονή πριν την ξήρανση στο φούρνο ή με υπέρυθρες λάμπες 5-7 λεπτά

ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΛΑΜΠΕΣ IRT Υψηλής συχνότητας 15 λεπτά

Μεσαίας συχνότητας 20 λεπτά



## ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Σιγουρευτείτε ότι το Maxiclear έχει στεγνώσει εντελώς πριν προχωρήσετε στην επιδιόρθωση. Τρίψτε με Scotch Brite πριν την εφαρμογή του.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία 1 και 5 λίτρα  
Αποθήκευση σε δροσερό χώρο χωρίς υγρασία μακριά από πηγές θερμότητας  
καλυπτικότητα 7,7 mg/l έτοιμου προϊόντος για πάχος φιλμ 50 micron



## ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση  
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.