


UHS CLEAR 0330

1.360.0330

ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 2Κ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - V.O.C. (420 gr/lt)

Το **UHS Clear 330** είναι ένα βερνίκι με χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες, 420 γρ/lt, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να μειώνει την εκπομπή οργανικών διαλυτών στην ατμόσφαιρα. Το βερνίκι **UHS Clear 330** πρέπει να χρησιμοποιείται με το υδατοδιαλυτό σύστημα AquaMax όταν δεν πρέπει να ξεπεραστεί το όριο των 420 γρ/lt περιεκτικότητα σε διαλύτες στο χρώμα και στο βερνίκι ξεχωριστά.

Η με το σύστημα Maxicar HS εάν θέλουμε να πετύχουμε τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά αυτού του βερνικιού υψηλών στερεών. Το **UHS Clear 330** χαρακτηρίζεται από μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά, γρήγορο στέγνωμα, καλή ανθεκτικότητα και εκπληκτική γυαλάδα. Χρησιμοποιείται για όλα τα φινιρίσματα διπλής είτε είναι μπαλώματα είτε ολικές βαφές όπου εγγυάται τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο.



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

AquaMax - MAXICAR HS

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Αφήστε να εξαερώσει το AquaMax μέχρι να ματάρει ή το MAXICAR HS για 20-30 λεπτά. Πετάστε με κηρόπανο και στη συνέχεια εφαρμόστε το βερνίκι.




	VOLUME
UHS CLEAR 0330	1000
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ	500
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	50
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C	19-21" DIN 4 20°C
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	1 ω. στους 20°C

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	2650	Νορμαλ	μερικές και ολικές βαφές
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	2510	Νορμαλ	μερικές βαφές και ολικές κάτω από τους 25°C
	2520	Αργός	ολικές βαφές πάνω από τους 25°C

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

			<u>VEDI SCHEDA TEC.</u>
Ελαστικοποιητής	AD1208	10-30 %	414
Additivo antischivante	AD2341	0,5-2%	411
Additivo texturizzante	T400-T401	από 30 έως 50%	420
Ματταριστική πάστα	MAT3	100% (γυαλιστερό 50 = σατινέ)	406



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πιστόλι

Συμβατό

LVL ή
αποδοτικότητα
μεταφοράς

Πιστόλι άνω Δοχείο μπεκ
πίεση Bar

mm 1.3-1.4
3-4

mm 1.2-1.5
2-3

Αριθμός Χεριών

1 άχνιστό + 1 γεμάτο

Συνιστόμενο πάχος φιλμ

50 μικρά

Σημείωση:

Εφαρμόστε ένα χέρι άχνιστό ακολουθούμενο από ένα γεμάτο χωρίς αναμονή ανάμεσα στα χέρια.

Μην εφαρμόσετε περισσότερο βερνίκι από αυτό που ενδύκνεται.

Το συνιστόμενο πάχος φιλμ (50 μικρά) μπορείτε να το πετύχετε πολύ εύκολα



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

30' - 40' στους 60° C

Αναμονή πριν το στέγνωμα στο φούρνο / υπέρυθρες ακτίνες

5-7 λεπτά.

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

μεσαίων κυμάτων

15 λεπτά

βραχέων κυμάτων

10 λεπτά



ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Πάντα δυνατή, χρειάζεται τρίψιμο



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία

1 λ.

Αποθήκευση

σε δροσερό και ξηρό χώρο μακριά από πηγές θερμότητας

Θεωρητική καλυπτική 10,2 mq/l προϊόν έτοιμο προς χρήση με πάχος φιλμ 50 μικρά



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.