

4.811.2200 ANTIRUGGINE NITRO



2200 GRIGIO

Antiruggine nitrosintetica di rapidissima essiccazione e buon potere riempitivo.


SUPPORTI

Lamiera sgrassata, carteggiata, fosfatata e sabbiata. Ghisa.


PREPARAZIONE

Pulire accuratamente il supporto.

In presenza di calamina e per ottenere migliori prestazioni è consigliabile carteggiare o sabbiare.



	VOLUME
ANTIRUGGINE DILUENTE	4 1-1.4
VISCOSITA'- DIN4, 20° C POT LIFE	20-25" illimitato



DILUENTE

1.921.1535 Diluente nitro

APPLICAZIONE

Attrezzatura

	<i>Tradizionale</i>	<i>Airless</i>	<i>HLVP</i>
Ugello pistola	1.6-1.8 mm	0.11-0.13 thou	1.6-1.8 mm
Pressione bar	3-4 atm	120-140	0.5 - 0.7
Numero di mani	2	2	2
Spessore consigliato	40-60 micron	40-60 micron	40-60 micron




4.811.2200 ANTIRUGGINE NITRO



ESSICCAZIONE

AD ARIA (in funzione dello spessore e della temperature ambiente):	
Intervallo tra le mani	5-10 minuti
Maneggiabilità	20-60 minuti
Riverniciabile dopo	60 minuti




FINITURE

Smalti nitrosintetici e sintetici ad aria.

DATI TECNICI

Confezione	4 L
Stoccaggio	conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Resa teorica	7 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 30 micron



TECNICHE APPLICATIVE, PROCESSO E SCELTA ATTREZZATURA

Usare l'attrezzatura corretta e il giusto ugello.
Controllare che l'attrezzatura funzioni correttamente.

SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: www.maxmeyer.com



Per ulteriori informazioni contattare:
PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1 Fax: 02 931792.53

